





This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



Für die Montage der unmontiert gelieferten Artikel, sind die Zeichnungen der in der Stückliste angegebenen Artikel zu verwenden.
The drawings of the items specified in the parts list should be used as reference for the assembly of the products which are enclosed in delivery but not pre-assembled.

Siehe Montagehinweise
See assembly instructions

INFO 4629

Pos.-Nr.: Item-no.:	Art.-Nr.: Part-no.:	Menge: Amount:	Benennung DE: Description DE:	Benennung EN: Description EN:
1	113700	1	FGH VA4060	FGH VA4060 Flat housing
2	114543	1	VK VA4060T/PG16	VK VA4060T/PG16 Vacuum cassette
3	8078	2	GDF-305-120-200N-A6-A6	GDF-305-120-200N-A6-A6 Gas pressure spring
4	113680	1	RWE VA4060	RWE VA4060 Rear panel unit
5	113518	1	SSA-GR228x-15-VA4060	SSA-GR228x-15-VA4060 Interface support
6	50889	1	SST-GR228x-15/15	SST-GR228x-15/15 Interface

RoHS-3;6a;6c

Maßstab/Scale: 1:6	Benennung/Designation: VA 4060T/F/H/GR228x15/15 Vakuum Prüfadapter	Index: 0	Blatt/Sheet 1 von 1
gespeichert/saved: 26.10.2024 21:11:16	VA 4060T/F/H/GR228x15/15 Vacuum test fixture		
Montageanleitung/instruction sheet	Artikel-Nr./PartNo.: 114655		DIN A3
ingun			

Für den prüflingsspezifischen Ausbau sind die Ausbauschemen INFO 4630 und INFO 4638 zu verwenden.
Please refer to customisation guidelines INFO 4630 and INFO 4638 for DUT-specific customisation.