






This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

	1	2	3	4	5	6	7	8																				
A																												
B																												
C																												
D	Montageloch / <i>Mounting hole</i> Bei Materialstärke 2+ muss der USB Griff freigefräst werden. 																											
E																												
F									<table><tr><td>Maßstab/Scale: 1:1</td><td colspan="2">Benennung/Designation: HF-U-USB2.0-AF-AF-2-SF HF-Übergabe</td><td rowspan="2">Index: 2</td><td rowspan="4">Blatt/Sheet 1 von 1 DIN A3</td></tr><tr><td>gespeichert/saved: 28.08.2020 10:41:19</td><td colspan="4">HF-U-USB2.0-AF-AF-2-SF RF-transfer</td></tr><tr><td>Montageanleitung/instruction sheet</td><td colspan="2">Artikel-Nr./PartNo.: 43488</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>				Maßstab/Scale: 1:1	Benennung/Designation: HF-U-USB2.0-AF-AF-2-SF HF-Übergabe		Index: 2	Blatt/Sheet 1 von 1 DIN A3	gespeichert/saved: 28.08.2020 10:41:19	HF-U-USB2.0-AF-AF-2-SF RF-transfer				Montageanleitung/instruction sheet	Artikel-Nr./PartNo.: 43488				
Maßstab/Scale: 1:1	Benennung/Designation: HF-U-USB2.0-AF-AF-2-SF HF-Übergabe		Index: 2	Blatt/Sheet 1 von 1 DIN A3																								
gespeichert/saved: 28.08.2020 10:41:19	HF-U-USB2.0-AF-AF-2-SF RF-transfer																											
Montageanleitung/instruction sheet	Artikel-Nr./PartNo.: 43488																											
																												

RoHS-3