# Side approach mechanism

# SAM-H7-16-150N-020-060-S

Article 45680





- Mise en contact latérale sûre durant le processus
- Version robuste et compacte
- Guidage de précision stable, sans maintenance
- Montage économe de place, simple et précis
- Actionnement piloté en course
- La mise en contact a lieu en même temps que la mise en contact des cartes électroniques

#### **Utilisation**

Le mécanisme d'approche latérale sert à la mise en contact, sûre durant le processus, de composants électroniques sur des cartes électroniques à contrôler, pour lesquelles une mise en contact latérale est nécessaire.

#### **Actionnement**

L'actionnement a lieu piloté en course par la conversion du mouvement de levage vertical de l'interface de test (course d'actionnement) en une course horizontale de la barre de levage du mécanisme d'approche latérale (course de contact).

#### Mode de fonctionnement

Le mécanisme d'approche latéral piloté en course peut être mis en œuvre pour « pousser en avant » ou « pousser en arrière ». Il se monte sur la plaque d'applique. Son poussoir d'actionnement applique sur la plaque porte-contacts. En raison de la course de contact parallèle de l'interface de test, le poussoir d'actionnement est poussé vers le haut. La barre de levage, qui est guidée via une coulisse, se déploie horizontalement.

#### Livraison

Les fournitures incluent une étanchéité, une tige filetée, un boulon hexagonal et de la quincaillerie de fixation.

## Données générales

Groupe de produits: Mécanismes d'approche latérale (SAM)
Série: SAM-H
Type d'accessoire: Accessoires d'équipement
Génération de course de contact: piloté en course
Poids: 0,14 kg
Température min.: -5 °C
Température max.: 60 °C

## Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):MA 20xxInterfaces de test pneumatiques (PA):PA xxxxInterfaces de test sous vide (VA):VA xxxxKits de remplacement MA (ATS MA):ATS MAxx

# **INGUN** SELECTION



#### Remarque:

Le mécanisme d'approche latérale piloté en course est adapté, en cas d'utilisation de l'étanchéité ci-jointe, à l'utilisation dans des interfaces de test sous vide.

#### Remarque:

La tige filetée incluse dans la livraison est montée dans la plaque porte-contacts, elle sert à l'ajustage de précision de la mise en contact et à synchroniser le mouvement en cas d'utilisation de deux mécanismes d'approche latérale se déplaçant en parallèle.

#### Remarque:

Les surfaces de glissement de la barre de levage peuvent être

# Caractéristiques techniques

Force de course de contact max.:

Course de contact max.:

Détection de course de contact:

Course d'actionnement max.:

Longueur de bras de levier max.:

Couple max.:

Couple max.:

150 N

7 mm

60 mm

Couple max.:

1,5 Nm

Dimensions hors tout (LxPxH):

20 x 60 x 40 mm


# Side approach mechanism

# SAM-H7-16-150N-020-060-S


Article 45680









### Function: Contacting pressing forwards



### Permitted load



### Function: Contacting pressing backwards



## **Accessories**

Part no.	Designation	Version
54092	MBE-FA-SAM-H	Mounting block for mounting up to 4 pressure springs part no. 19994

## **INGUN** Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com







