





This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.



Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
E								
F	Siehe Montagehinweise See assembly instructions				INFO 4629			
	RoHS-3;6a;6c							
	Maßstab/Scale: 1:5				Benennung/Designation:			
	gespeichert/saved: 27.09.2024 17:59:55				VK VA4040/PG16 Vakuumkassette			
	Montageanleitung/instruction sheet				VK VA4040/PG16 Vacuum cassette			
	ingun				Artikel-Nr./PartNo.: 112085		Index: 11	Blatt/Sheet 1 von 2 DIN A3

This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

1	2	3	4	5	6	7	8
Art.-Nr.: Part-no.:	Menge: Amount:	Benennung DE: Description DE:	Benennung EN: Description EN:				
115766	1	KTP VA4040	KTP VA4040 Probe plate				
112078	1	ADP VA4040	ADP VA4040 Moving plate				
112079	1	Rahmen VA4040	Frame VA4040				
100974	1	VD-V-4040-2	VD-V-4040-2 Vacuum seal				
105791	4	FED-10,0-24,5-103N-11,6	FED-10,0-24,5-103N-11,6 pressure spring				
2599	12	HBS-03,0-10,0	HBS-03,0-10,0 Stroke-limiting disk				
112838	4	Rändelschraube	Knurled-head screw				
1607	2	Griff Druckplatte	Handle MG-01.089.04				
8483	4	Linsenschraube M 4x 12 T20	Button head screw M 4x 12 T20				
14310	8	Linsenschraube M 3x 6 T10	Button head screw M 3x 6 T10 ISO 7380 - A2				
19420	1	Dichtung Flansch Pg 16	Flange Seal - PG 16				
11657	1	Schnellverschraubung Typ RQW	Intake flange PG16				
2196	2	FUB-08-14-35-POM-BL-B	FUB-08-14-35-POM-BL-B Guiding bush				
2229	2	FUS-08-30-ST-M4	FUS-08-30-ST-M4 Guide pin				
5332	2	Aufkleber "Kein Tragegriff"	Sticker "No carrying handle"				
8668	2	Zylinderstift 4m6x 4	Cylindrical Pin unhardened				
2833	4	Sicherungsscheibe D 5	Retaining washer f. shafts D 5 DIN 6799 - A2				
42751	1	FS-5,00-RD-07-02-G	FS-5,00-RD-07-02-G Tooling pin				
INFO 4605	1	Label-Typenschild-1010	Label-Typenschild-1010 Label				
11683	1	Verschlusssschraube	locking screw				
4061	2	Sechskantmutter M 4 selbstsich	Hexagon nut M 4 torque type DIN 985 - A2				
114607	1	Aufkleber Betriebsanleitung	Sticker operating manual vacuum test fixture				
11655	1	Vollkunststoff-Wellenschlauch	Plastic tube VSC PA 6				
8046	2	Senkschraube M 4x 12 T20	Flat headed screw M 4x 12 T20 ISO 14581 - A2				
116128	2	Flachkopfschraube M4	Pan head screw M4				
116281	2	Lagerbock komplett	Bearing bracket complete				



Für das Einkleben der Vakuumdichtung wird der Silikonkleber Elastosil 41 von Fa. Wacker empfohlen
The silicone adhesive Elastosil 41 from Wacker is recommended for gluing in the vacuum seal

Siehe Montagehinweise
See assembly instructions

INFO 4629

RoHS-3;6a;6c

Maßstab/Scale: 1:5	Benennung/Designation:		
gespeichert/saved: 27.09.2024 17:59:55	VK VA4040/PG16 Vakuumkassette VK VA4040/PG16 Vacuum cassette		
Montageanleitung/instruction sheet			
	Artikel-Nr./PartNo.: 112085	Index: 11	Blatt/Sheet 2 von 2
			DIN A3