




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Composants pour l'Opens-Test en vue d'un contrôle capacitif des puces semi-conductrices en claquages, courts-circuits et défauts de soudure
- Convient à tous les systèmes de test Keysight 307x équipés de la version logicielle 9.2 ou supérieure
- Reproductibilité, couverture de test et détection d'erreurs nettement améliorées comparé à la technologie VTEP.



### Utilisation

Les sondes de test nanoVTEP sont utilisées pour soumettre des circuits intégrés à des tests capacitifs, pour contrôler si les bornes à fils collés à l'intérieur d'un circuit électronique présentent des claquages, courts-circuits et erreurs de soudure.

Les sondes de test NanoVTEP constituent la solution de test Opens Keysight sans vecteur, qui remplace les sondes VTEP jusqu'à présent utilisées. Outre la reproductibilité, la couverture test et la détection des erreurs nettement améliorées, les nouvelles sondes de test nanoVTEP offrent jusqu'à 40 % d'amplification des signaux faibles vu que l'amplificateur est placé à proximité de la plaque de capteur


Les nouvelles nanoVTEP ne fonctionnent qu'en liaison avec les nanoVTEP MUX Boards. Dans une interface de test, aussi bien des sondes de test nanoVTEP que des VTEP peuvent être mises en œuvre combinées entre elles.

### Remarque :

Pour l'équipement professionnel des sondes de test nanoVTEP Keysight, la consigne d'équipement INFO 4250 est utilisée.

### Remarque :

Les sondes de test NanoVTEP peuvent être utilisées de manière sûre sur tous les systèmes de test Keysight 307x qui utilisent la version logicielle 9.2 ou supérieure. Si la version logicielle que vous utilisez est inférieure à 9.2, merci de vous adresser directement au fabricant du système de test, Keysight.





DIRECTEMENT AU PRODUIT

### Données générales


|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Groupe de produits:  | Opens Tests                 |
| Série:               | OTC                         |
| Type:                |                             |
| Version:             | nanoVTEP SP 2,5 pouce       |
| Type d'accessoire:   | Accessoires d'équipement    |
| État à la livraison: | Sans nanoVTEP amplificateur |
| Largeur:             | 65,1 mm                     |
| Hauteur:             | 3,7 mm                      |
| Température min.:    | 10 °C                       |
| Température max.:    | 60 °C                       |
| Conforme RoHS:       | oui                         |

### Adapté aux

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Interfaces de test sous vide (VA): | VA 2070S/L |
| Kits amovibles WS:                 |            |

### Caractéristiques techniques

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Longueur:                     | 65,1 mm              |
| Dimensions hors tout (LxPxH): | 65,1 x 65,1 x 3,7 mm |



### Accessories

| Part no. | Designation           | Version  |
|----------|-----------------------|--|
| 108707   | OTC-KS-NV-EP          | nanoVTEP amplifler                             |
| 111606   | OTC-KS-NV-GKS         | nanoVTEP test probe                            |
| 108710   | OTE-KS-NV-064-MUX     | nanoVTEP signal conditioner board              |
| 108711   | OTE-KS-NV-064-MUX-REF | nanoVTEP signal conditioner board ConnectCheck |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
 78467, Constance, Germany  
 Phone +49 7531 8105-0  
 Customer hotline +49 7531 8105-888  
 Fax +49 7531 8105-65  
 info@ingun.com

